

**Garant****WNMG 060404, Rūšis: HB7120-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252062 HB7120-1
GTIN	4045197820150
Produktų klasė	21G

**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7120-1
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma $f$	0,1 - 0,5 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	VM
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 060404

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui