

Garant**CNMG 160608, Rūšis: HB7140-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250334 HB7140-1
GTIN	4045197820372
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 160608 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1
Drožlialaužis: VG
Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 6 mm
Pastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 210 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 210 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 6 mm
Drožlialaužis	VG
Kietlydinys	HB7140-1
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,

Kampo spindulys	0,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui