

Garant
KNUX 160405L, Rūšis: HB7140-1


Užsakymo data

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 251072 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197820587 |
| Produktų klasė | 21G |

Aprašymas

KNUX 160405L HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VG

Drožlialaužio laiptelio matmuo: 3,2 mm

 Pjūvio gylis a_p : 1 - 6 mm

 Pastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,

 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 210 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------------|
| Pjūvio gylis a_p | 1 - 6 mm |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 50 - 210 m/min |
| Kietlydinys | HB7140-1 |
| Drožlialaužio laiptelio matmuo | 3,2 mm |
| Pastūma f | 0,2 - 0,5 mm/aps, |
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas |
| Pagrindinis naudojimas | M |
| Drožlialaužis | VG |
| Kampo spindulys | 0,5 mm |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Rupusis apdirbimas |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Ašmenys | HM |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | KNUX 160405L |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |