


**Garant****WNMG 080408, Rūšis: HB7120-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252208 HB7120-1
GTIN	4045197820204
Produktų klasė	21G

**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	VG
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 210 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	1,5 - 6 mm
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Kietlydinys	HB7120-1
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui