


**Garant****SNMG 120408, Rūšis: HB7140-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251224 HB7140-1
GTIN	4045197820648
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

SNMG 120408 HB7140-1 Kampe spindulys: 0,8 mm  
Kietlydinys: HB7140-1  
Drožlialaužis: VM  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Kampe spindulys	0,8 mm
Pastūma $f$	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm
Drožlialaužis	VM
Pagrindinis naudojimas	M

Kietlydinys	HB7140-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui