

Garant**DNMG 150612, Rūšis: HB7140-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250764 HB7140-1
GTIN	4045197820525
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150612 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1
Drožlialaužis: VM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mm
Pastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Kampo spindulys	1,2 mm
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Kietlydinys	HB7140-1
Drožlialaužis	VM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusias apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150612
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui