

Garant**VNMG 160404, Rūšis: HB7140-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251802 HB7140-1
GTIN	4045197820785
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VN. G 160404 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mmPastūma f : 0,1 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,5 mm/aps,
Drožlialaužis	VM
Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7140-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui