


**Garant****SNMG 150612, Rūšis: HB7140-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251330 HB7140-1
GTIN	4045197820686
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

SNMG 150612 HB7140-1 Kampo spindulys: 1,2 mm  
Kietlydinys: HB7140-1  
Drožlialaužis: VG  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
Pastūma  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 210 m/min

**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	VG
Kietlydinys	HB7140-1
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 210 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	1,5 - 9 mm
Kampo spindulys	1,2 mm
Pagrindinis naudojimas	M

Pastūma f	0,25 - 0,8 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 150612
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui