

Garant
CNMG 120404, Rūšis: HB7140-1


Užsakymo data

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 250156 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197820303 |
| Produktų klasė | 21G |

Aprašymas

CN. G 120404 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

 Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm

 Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,

 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------------|
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas |
| Pagrindinis naudojimas | M |
| Pastūma f | 0,1 - 0,4 mm/aps, |
| Kampo spindulys | 0,4 mm |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 60 - 230 m/min |
| Pjūvio gylis a_p | 0,5 - 4 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Kietlydinys | HB7140-1 |
| Drožlialaužis | VM |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusias apdirbimas |
| Ašmenys | HM |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 120404 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 |
| Tolerancija | M |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |