

Garant**TNMG 160408, Rūšis: HB7120-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251544 HB7120-1
GTIN	4045197820068
Produktų klasė	21G

Aprašymas

TN. G 160408 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mmPastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min**Techninis aprašymas**

Kietlydinys	HB7120-1
Drožlialaužis	VM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Pagrindinis naudojimas	M

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui