


Garant**SNMG 120412, Rūšis: HB7120-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251226 HB7120-1
GTIN	4045197819963
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMG 120412 HB7120-1 Kampo spindulys: 1,2 mm
Kietlydinys: HB7120-1
Drožlialaužis: VM
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Drožlialaužis	VM
Kampo spindulys	1,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Pagrindinis naudojimas	M

Kietlydinys	HB7120-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui