

Garant**DNMG 150608, Rūšis: HB7140-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250862 HB7140-1
GTIN	4045197820464
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150608 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1
Drožlialaužis: VG
Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 6 mm
Pastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 210 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	VG
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 210 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 6 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Kietlydinys	HB7140-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui