


Garant**SNMG 150616, Rūšis: HB7120-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251332 HB7120-1
GTIN	4045197820006
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMG 150616 HB7120-1 Kampo spindulys: 1,6 mm
Kietlydinys: HB7120-1
Drožlialaužis: VG
Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 9 mm
Pastūma f : 0,25 - 0,8 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	1,6 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 9 mm
Drožlialaužis	VG
Pastūma f	0,25 - 0,8 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min

Kietlydinys	HB7120-1
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 150616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui