

Garant**CNMG 160612, Rūšis: HB7140-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250336 HB7140-1
GTIN	4045197820389
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 160612 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1
Drožlialaužis: VG
Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 6 mm
Pastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 210 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	1,5 - 6 mm
Kampo spindulys	1,2 mm
Kietlydinys	HB7140-1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 210 m/min
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M

Drožlialaužis	VG
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160612
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui