

**Garant****VNMG 160408, Rūšis: HB7120-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	251804 HB7120-1
GTIN	4045197820105
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

VN. G 160408 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 4 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

## Techninis aprašymas

Pastūma $f$	0,1 - 0,5 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7120-1
Drožlialaužis	VM
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui