


**Garant****WNMG 060408, Rūšis: HB7120-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	252064 HB7120-1
GTIN	4045197820167
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

WN. G 060408 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 4 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

## Techninis aprašymas

Pastūma $f$	0,1 - 0,5 mm/aps,
Drožlialaužis	VM
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm
Kietlydinys	HB7120-1
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Pagrindinis naudojimas	M

Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 060408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui