

Garant**WNMG 080408, Rūšis: HB7140-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252208 HB7140-1
GTIN	4045197820891
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WNMG 080408 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VG

Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 6 mmPastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 40 - 180 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	40 - 180 m/min
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	VG
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 6 mm
Kietlydinys	HB7140-1
Pagrindinis naudojimas	M

Kampo spindulys	0,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui