

Garant**VNMG 160408, Rūšis: HB7140-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251804 HB7140-1
GTIN	4045197820792
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VN. G 160408 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mmPastūma f : 0,1 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,5 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Kietlydinys	HB7140-1
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Drožlialaužis	VM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui