

Garant
CNMG 120408, Rūšis: HB7140-1


Užsakymo data

Užsakymo numeris	250158 HB7140-1
GTIN	4045197820310
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CN. G 120408 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1
 Drožlialaužis: VM
 Tolerancija: M
 Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm
 Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7140-1
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Pagrindinis naudojimas	M

Drožlialaužis	VM
Kampo spindulys	0,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusias apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui