


Garant**WNMG 080412, Rūšis: HB7120-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252210 HB7120-1
GTIN	4045197820211
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WNMG 080412 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VG

Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 6 mmPastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	1,2 mm
Drožlialaužis	VG
Kietlydinys	HB7120-1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M

Pjūvio gylis a_p	1,5 - 6 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui