


Garant
CNMM 120412, Rūšis: HB7140-1


Užsakymo data

Užsakymo numeris	250453 HB7140-1
GTIN	4045197820402
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMM 120412 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1
 Drožlialaužis: VR
 Pjūvio gylis a_p : 2 - 8 mm
 Pastūma f : 0,2 - 0,8 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 40 - 180 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	VR
Kietlydinys	HB7140-1
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	40 - 180 m/min
Pastūma f	0,2 - 0,8 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	2 - 8 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Kampo spindulys	1,2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 120412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui