



Varomųjų galvučių įtaiso korpusas užspaudimui patrone



Užsakymo data

Užsakymo numeris	327540
GTIN	4019208019895
Produktų klasė	35R

Aprašymas

Modelis:

- Viršūnės kampas 60°, ruošinio Ø 8 – 80 mm.
- Įtemptos, ašine kryptimi reguliuojamos diskinės spyruoklės kompensuoja centravimo klaidų gylį skirtumus.
- Viršūnę galima lengvai pagalvinti.
- Be centrų, be varančiųjų galvučių.
- Pagrindiniams įtaisams dyd. 3–6 tinka visos varančiosios galvutės Nr. 327600 – 327650 ir centrai Nr. 327660.
- Tinka dešininei ir kairinei eigai.

Paskirtis:

Tvirtinimui tekimo staklių suklio kūgyje.

Pastaba:

Papildomos dalys, skirtos 321750 ir 321770.

Koto Ø: 25 mm

Užspaudžiamas koto ilgis: 45 mm

Užspaudimo plotis Ø: 85 mm

Svoris: 2,3 kg

Techninis aprašymas

Užspaudžiamas koto ilgis	45 mm
Svoris	2,3 kg

Koto Ø	25 mm
Užspaudimo plotis Ø	85 mm
Produkto rūšis	Varomųjų galvučių įtaisas