



## Atraminis centras WS, Morzės kūgis: 4



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	323400 4
GTIN	4045197296634
Produktų klasė	32L

### Aprašymas

#### Modelis:

Viršūnės kampas 60°, nušlifluotas paviršius.  
Iš įrankinio plieno, pilnai užgrūdintas.

#### Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu gražtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

#### Standartas:

##### DIN 806

Išorinis Ø D: 31,6 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Plokštumos ilgis L<sub>1</sub>: 50 mm

Atstumas tarp plokštumos ir viršūnės b: 5 mm

### Techninis aprašymas

Morzės kūgis	4
Atstumas tarp plokštumos ir viršūnės b	5 mm
Išorinis Ø D	31,6 mm
Plokštumos ilgis L <sub>1</sub>	50 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys

