

Garant**Trumpas patronas Forma AD/B, BT 40, Užspaudimo ribos: 0,5-16mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 303175 0,5-16 |
| GTIN | 4045197584380 |
| Produktų klasė | 31B |

Aprašymas**Modelis:**

Dešininei ir kairinei sukimosi kryptčiai.

Radialinis mušimas $\leq 20 \mu\text{m}$.

Su vidiniu aušinimu maks. iki 50 bar.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su **užveržimo raktu**.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------------------|
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 98 mm |
| Atsarginis užveržimo raktas Nr. 627425 | SW 6 |
| Užspaudimo ribos | 0,5 - 16 mm |
| Išorinis \varnothing D | 57 mm |
| Laikiklis | BT 40 |
| Laikiklio norma | JIS B6339 |
| Laikiklio norma | ISO 7388-2 |
| Forma | ADB |
| Vidinis aušinimas | taip, maks. 50 bar |

| | |
|--|------------------------------------|
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 20 μm |
| Produkto rūšis | Trumpas gręžimo patronas |

Priedai

| | |
|--|-----------|
| Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308802 40 |
| Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308801 40 |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40 | 308820 40 |
| 6-briaunis atsuktuvus su skersine rankena Šešiabriaunis 6 mm | 627481 6 |
| Užtraukimo varžtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308785 40 |
| Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308790 40 |
| Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308765 40 |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40 | 308830 40 |
| Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308795 40 |
| Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308760 40 |
| Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308806 40 |