

Garant**CC. T 060202, Rūšis: HB7120-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260050 HB7120-1
GTIN	4045197816795
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CCMT 060202 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 290 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	VS
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 290 m/min
Kietlydinys	HB7120-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui