

Garant**CC.T 060204, Rūšis: HB7120-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260052 HB7120-1
GTIN	4045197817105
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CC.T 060204 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 290 m/min

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7120-1
Drožlialaužis	VS
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 290 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm

Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui