

Garant**CC. T 09T302, Rūšis: HB7120-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260056 HB7120-1
GTIN	4045197817112
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CCMT 09T302 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 290 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	VS
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 290 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm

Kietlydinys	HB7120-1
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T302
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui