

Garant**CCMT 09T308, Rūšis: HB7120-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260060 HB7120-1
GTIN	4045197817136
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CCMT 09T308 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1
Drožlialaužis: VS
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 290 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7120-1
Drožlialaužis	VS
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 290 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui