

Garant**DC.T 070204, Rūšis: HB7120-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260353 HB7120-1
GTIN	4045197817266
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DC.T 070204 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 290 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	VS
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Kietlydinys	HB7120-1
Pagrindinis naudojimas	M

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 290 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui