

**Garant****DC. T 11T302, Rūšis: HB7120-1**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260356 HB7120-1
GTIN	4045197817273
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

DCMT 11T302 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1  
Drožlialaužis: VS  
Tolerancija: M  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 90 - 290 m/min

### Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	90 - 290 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	VS
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Kietlydinys	HB7120-1

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T302
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui