

Garant**DC.T 11T308, Rūšis: HB7120-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260361 HB7120-1
GTIN	4045197817297
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DC.T 11T308 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 290 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	VS
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7120-1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 290 m/min

Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui