

Garant**Karštojo užspaudimo patronas Forma ADB, BT 40, trumpas, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 14mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303410 14
GTIN	4045197467850
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Galimas pjovimo įrankio darbinio ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis 10 mm (nuo Ø 6).
- Dyd. 3–5 skirtas HM, nuo dyd. 6 – HSS ir HM.

Paskirtis:

Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui.

Standartas:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, karštojo užspaudimo griebtuvų ilgintuvai nr. 302410 – 302417, karštojo užspaudimo prietaisai 354210 – 354400.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	90 mm
Ø D ₂	27 mm
Užspaudimo Ø D ₁	14 mm
Išorinis Ø D	34 mm
Laikiklis	BT 40, trumpas
Laikiklio norma	ISO 7388-2

Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

Priedai

Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 12-20 mm	354240 12-20
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Apatinė spintelė	354290
Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1
Atraminė įvorė skirta SK SK kūginiam kotui 40	354225 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40

Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 12,1-16 mm

354236 12,1-16

Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1

354210 SU1

Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308801 40