

Garant**Karštojo užspaudimo patronas Forma ADB, BT 40 A = 160, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 20mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 303430 20 |
| GTIN | 4045197468154 |
| Produktų klasė | 31A |

Aprašymas**Modelis:**

- Galimas pjovimo įrankio darbinio ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis 10 mm (nuo Ø 6).
- Dyd. 3–5 skirtas HM, nuo dyd. 6 – HSS ir HM.

Paskirtis:

Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui.

Standartas:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, karštojo užspaudimo griebtuvų ilgintuvai nr. 302410 – 302417, karštojo užspaudimo prietaisai 354210 – 354400.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Ø D ₂ | 33 mm |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 160 mm |
| Užspaudimo Ø D ₁ | 20 mm |
| Išorinis Ø D | 42 mm |
| Laikiklis | BT 40 A = 160 |
| Laikiklio norma | JIS B6339 |

| | |
|--|------------------------------------|
| Laikiklio norma | ISO 7388-2 |
| Forma | ADB |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 μm |
| Pjovimo technika | HSC |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |

Priedai

| | |
|--|----------------|
| Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308760 40 |
| Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308795 40 |
| Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 16,1-22 mm | 354236 16,1-22 |
| Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308802 40 |
| Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308785 40 |
| Atraminė įvorė skirta SK SK kūginiam kotui 40 | 354225 40 |
| Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 12-20 mm | 354240 12-20 |
| Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308801 40 |
| Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 16,1-22 mm | 354235 16,1-22 |
| Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308765 40 |
| Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1 | 354210 SU1 |
| Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308790 40 |

| | |
|--|------------|
| Apatinė spintelė | 354290 |
| Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308806 40 |
| Aušinimo modulis Tipas CU1 | 354215 CU1 |