

3M**Izoliacinė juosta, 15 mm×10 m, Spalva: BLACK**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 083652 BLACK |
| GTIN | 4054596613898 |
| Produktų klasė | 08M |

Aprašymas

Modelis:

3M Temflex® 165 yra **universalaus panaudojimo, minkšta PVC izoliacinė juosta**. Sunkiai užsidega. Užgęsta savaime, atspari alyvai ir tirpikliams.

Paskirtis:

Skirta izoliavimui, surišimui, pritvirtinimui ir spalviniam žymėjimui.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------|------------------|
| Spalva | juoda |
| Plotis | 15 mm |
| Ilgis | 10 m |
| Storis | 0,15 mm |
| Gamintojo pavadinimas | 3M® Temflex® 165 |
| Sandėlio oro drėgmė | 50 - 60 % |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Minimali naudojimo trukmė | 12 mėnuo |
| Stipris tempiant | 2 N/mm |
| Yra pamušalas | ne |
| Lipnios juostos rūšis | vienpusė |
| Paskirtis | Ženklas |
| Paskirtis | Izoliavimas |
| Paskirtis | Rišimas |
| Paskirtis | Žymėjimas |
| Laikymo temperatūra | 20 - 23 °C |
| Pagrindo medžiaga | PVC folija |
| Sukibimas su plienu | 0,2 N/mm |
| atsparus temperatūrai iki | 90 °C |
| Tamprumas | 200 % |
| Produkto pavadinimo požymis | 15 mm×10 m |
| Produkto rūšis | Lipni juosta |