



Kampinis šlifuoKLIS Deadman, Tipas: 72210829



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077152 72210829
GTIN	4014586851853
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

- **FEIN High-Power variklis, labai didelė traukos jėga, nuimamas didelis medžiagos kiekis.**
- **Automatinis paleidimo blokas po elektros dingimo.**
- **Galinę rankeną galima pasukti į 4 padėtis.**

Saugos modelis, todėl galima valdyti tik dviem rankomis. Be užfiksuojamo įjungimo / išjungimo jungiklio.

- **Kampinis šlifuoKLIS su M14 sriegio sukliu (pvz., šveitimui apvaliais šepčiais).**
- **Be QuickIN ir be EBS stabdžių sistemos.**

Funkcija:

IP20Ö Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai $\varnothing < 12$ mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Tiekimo sudėtis:

Su apsauginiu gaubtu, papildoma rankena, prispaudiklių rinkiniu.

Gamintojo pavadinimas: WSG20-230

Naudojama galia: 2000 W

maksimalus sūkių skaičius: 6 600 min⁻¹

maksimalus disko \varnothing : 230 mm

maksimalus pjovimo gylis: 66 mm

Svoris: 4,5 kg

Techninis aprašymas

maksimali vibracija pagal EN	6 m/s ²
------------------------------	--------------------

Naudojama galia	2000 W
Ypatybė	M14
Gamintojo pavadinimas	WSG20-230
Saugos jungiklis	taip
maksimalus disko Ø	230 mm
maksimalus sūkių skaičius	6 600 min ⁻¹
Svoris	4,5 kg
maksimalus pjovimo gylis	66 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoכלis