



Kampinis šlifuko, Tipas: AGV17-150



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077141 AGV17-150
GTIN	4002395243990
Produktų klasė	03M

Aprašymas

Modelis:

Milwaukee kampinis šlifuko su tolygiu paleidimu, **pakartotinio paleidimo blokatoriumi** ir apsauga nuo perkrovos. Kampinis šlifuko 1750 W / 150 mm su **elektroniniu greičio reguliatoriumi**, apsaugos nuo atatrakos funkcija, **nevibruojančia rankena**, diskų keitimas be įrankių. Su **FIXTEC** užveržimo veržle.

Tiekimo sudėtis:

Papildoma rankena, apsauginis gaubtas, el. tinklo laidas 4 m.

Techninis aprašymas

Naudojama galia	1750 W
maksimali vibracija pagal EN	8,7 m/s ²
Kickbackstop	taip
maksimalus pjovimo gylis	45 mm
minkštas paleidimas	taip
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
maksimalus disko Ø	150 mm
Svoris	3 kg

Gamintojo pavadinimas	AGV17-150XC ProTector/ automatinis išjungiklis dirbančiojo mirties ar nelaimės atveju
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimalus sūkių skaičius	9500 min ⁻¹
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis

Priedai

Užveržimo veržlė M14 Tipas NUT	073930 NUT
Užveržimo veržlė M14 Tipas FIXTEC	073930 FIXTEC