

Garant**Karštojo užspaudimo patronas Forma ADB, BT 40 A = 130, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303427 5
GTIN	4045197648174
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Galimas pjovimo įrankio darbinio ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis 10 mm (nuo Ø 6).
- Dyd. 3–5 skirtas HM, nuo dyd. 6 – HSS ir HM.

Paskirtis:

Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui.

Standartas:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, karštojo užspaudimo griebtuvų ilgintuvai nr. 302410 – 302417, karštojo užspaudimo prietaisai 354210 – 354400.

Techninis aprašymas

Ø D ₂	12 mm
Užspaudimo Ø D ₁	5 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	130 mm
Išorinis Ø D	17 mm
Laikiklis	BT 40 A = 130
Laikiklio norma	JIS B6339

Laikiklio norma	ISO 7388-2
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

Priedai

Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1	354210 SU1
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 3-5 mm	354240 3-5
Atraminė įvorė skirta SK SK kūginiam kotui 40	354225 40
Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40

Apatinė spintelė	354290
Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1