

**Garant**
**Karštojo užspaudimo patronas Forma ADB, su aušinimo kanalu, BT 40, trumpas, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 8mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303415 8
GTIN	4045197467911
Produktų klasė	31A

**Aprašymas**
**Modelis:**

- Galimas pjovimo įrankio darbinio ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis 10 mm (nuo Ø 6).
- Dyd. 3–5 skirtas HM, nuo dyd. 6 – HSS ir HM.

**Paskirtis:**

Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui.

**Standartas:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, karštojo užspaudimo griebtuvų ilgintuvai nr. 302410 – 302417, karštojo užspaudimo prietaisai 354210 – 354400.

**Techninis aprašymas**

Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	90 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Išorinis Ø D	27 mm
Aušinimo kanalo anga	uždaroma
Laikiklis	BT 40, trumpas

Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

## Priedai

Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1	354210 SU1
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 6-12 mm	354240 6-12
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 6-9 mm	354235 6-9
Apatinė spintelė	354290

Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308760 40

Aušinimo modulis Tipas CU1

354215 CU1