

**Garant**
**Karštojo užspaudimo patronas Forma ADB, BT 40 A = 130, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 8mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 303427 8      |
| GTIN             | 4045197648198 |
| Produktų klasė   | 31A           |

**Aprašymas**
**Modelis:**

- Galimas pjovimo įrankio darbinio ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis 10 mm (nuo Ø 6).
- Dyd. 3–5 skirtas HM, nuo dyd. 6 – HSS ir HM.

**Paskirtis:**

Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui.

**Standartas:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, karštojo užspaudimo griebtuvų ilgintuvai nr. 302410 – 302417, karštojo užspaudimo prietaisai 354210 – 354400.

**Techninis aprašymas**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Ø D <sub>2</sub>                | 21 mm         |
| Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>     | 8 mm          |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 130 mm        |
| Išorinis Ø D                    | 27 mm         |
| Laikiklis                       | BT 40 A = 130 |
| Laikiklio norma                 | JIS B6339     |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Laikiklio norma                          | ISO 7388-2                         |
| Forma                                    | ADB                                |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup> |
| Radialinio mušimo tikslumas              | ≤ 3 μm                             |
| Pjovimo technika                         | HPC                                |
| Pjovimo technika                         | HSC                                |
| Produkto rūšis                           | Karštojo užspaudimo patronas       |

## Priedai

|  |            |
|--|------------|
| Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40       | 308801 40  |
| Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40                            | 308790 40  |
| Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1  | 354210 SU1 |
| Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40                            | 308765 40  |
| Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40          | 308802 40  |
| Apatinė spintelė   | 354290     |
| Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308806 40  |
| Atraminė įvorėskirta SK SK kūginiam kotui 40   | 354225 40  |
| Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40                            | 308795 40  |
| Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40                            | 308785 40  |
| Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 6-9 mm   | 354235 6-9 |
| Aušinimo modulis Tipas CU1   | 354215 CU1 |
| Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 6-9 mm   | 354236 6-9 |

Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308760 40

Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 6-12 mm

354240 6-12