

**Medžiaginė lipni juosta stabilizuot., Plotis x ilgis (mmxm): 38X25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	083605 38X25
GTIN	4042448141361
Produktų klasė	08M

Aprašymas**Modelis:**

tesa® 53799 pasižymi puikiu sukibimu ir lipnumu ant grubių paviršių. Lengvai pašalinama ranka, atspari vandeniui, oro sąlygoms, tvirta ir glotni. Dėl to ji puikiai tinka atliekant įvairius remonto ar statybos darbus, taip pat pakuojant, rišant, klijuojant ir kt.

Pastaba:

Nurodytas tesa® produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

Techninis aprašymas

Spalva	raudona
Gamintojo pavadinimas	53799
Plotis	38 mm
Storis	0,31 mm
Ilgis	25 m
Ypatybė	puikiai priglunda
Ypatybė	galima nuplėšti rankomis

Ypatybė	atsparus dilimui
Klijai	natūralus kaučiukas
atsparus temperatūrai iki	110 °C
Yra pamušalas	ne
Stipris tempiant	7,7 N/mm
Laikymo temperatūra	15 - 35 °C
Sandėlio oro drėgmė	50 - 70 %
Lipnios juostos rūšis	vienpusė
Pagrindo medžiaga	Audinys
Audinio tankumas	80 audinio tankumas
Tamprumas	11 %
Paskirtis	Sujungimas
Paskirtis	Įpakavimas
Paskirtis	Rišimas
Paskirtis	Uždengimas
Paskirtis	Klijavimas
Sukibimas su plienu	0,47 N/mm
Produkto rūšis	Lipni juosta