

**Garant****Karštojo užspaudimo patronas Forma ADB, BT 50 A = 100, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 12mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 303445 12     |
| GTIN             | 4045197487209 |
| Produktų klasė   | 31A           |

**Aprašymas****Modelis:**

- Galimas pjovimo įrankio darbinio ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis 10 mm (nuo Ø 6).
- Dyd. 3–5 skirtas HM, nuo dyd. 6 – HSS ir HM.

**Paskirtis:**

Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui.

**Standartas:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, karštojo užspaudimo griebtuvų ilgintuvai nr. 302410 – 302417, karštojo užspaudimo prietaisai 354210 – 354400.

**Techninis aprašymas**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>     | 12 mm         |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm        |
| Ø D <sub>2</sub>                | 24 mm         |
| Išorinis Ø D                    | 32 mm         |
| Laikiklis                       | BT 50 A = 100 |
| Laikiklio norma                 | ISO 7388-2    |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Laikiklio norma                          | JIS B6339                          |
| Forma                                    | ADB                                |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup> |
| Radialinio mušimo tikslumas              | ≤ 3 μm                             |
| Pjovimo technika                         | HSC                                |
| Pjovimo technika                         | HPC                                |
| Produkto rūšis                           | Karštojo užspaudimo patronas       |

## Priedai

|   |               |
|---|---------------|
| Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1   | 354210 SU1    |
| Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 9,1-12 mm   | 354236 9,1-12 |
| Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50                  | 308605 50     |
| Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 9,1-12 mm   | 354235 9,1-12 |
| Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50                            | 308640 50     |
| Atraminė įvorė skirta SK SK kūginiam kotui 50   | 354225 50     |
| Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50                          | 308740 50     |
| Aušinimo modulis Tipas CU1  | 354215 CU1    |
| Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50                  | 308650 50     |
| Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50                  | 308620 50     |
| Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50                           | 308660 50     |
| Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50                            | 308600 50     |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50 | 308820 50     |

|  |             |
|--|-------------|
| Užtraukimo važtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50                            | 308785 50   |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtamslISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50                           | 308830 50   |
| Apatinė spintelė   | 354290      |
| Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308720 50   |
| Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50                            | 308795 50   |
| Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50                            | 308765 50   |
| Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50                      | 308610 50   |
| Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50                            | 308790 50   |
| Ekranuojančioji poveržlė riteiSU1 Kai užspaudimo Ø 6-12 mm   | 354240 6-12 |
| Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50           | 308615 50   |
| Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50                            | 308760 50   |