



## Varomoji galvutė kairinė, Darbinių ribų Ø: 26-50 mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 327610 26-50  |
| GTIN             | 4019208019956 |
| Produktų klasė   | 35R           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Varomosios galvutės **tiesiais dantimis**.

#### Paskirtis:

Darbinių ribų išplėtimui įtaisams Nr. 327450; 327460 ir baziniams laikikliams Nr. 327520; 327540.

Užspaudimo ribos Ø A: 25 mm

Išorinis Ø B: 43 mm

Ilgis C: 30 mm

tam tinkantis atraminio centro Ø D: 16 mm

### Techninis aprašymas

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Užspaudimo ribos Ø A               | 25 mm      |
| tam tinkantis atraminio centro Ø D | 16 mm      |
| Ilgis C                            | 30 mm      |
| Darbinių ribų Ø                    | 26 - 50 mm |
| Išorinis Ø B                       | 43 mm      |

Produkto rūšis

Varomųjų galvučių įtaisas