



ER cangė, ER 32, Nominalus užveržimo \varnothing d: 7mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	309000 7
GTIN	4045197151520
Produktų klasė	32Z

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifotos. poliruotos.

Pastaba:

Užspaudžiamo \varnothing ribos iki 1 mm mažesnės, pvz.: \varnothing 10 – 9 mm, išskyrus \varnothing 1, 1,5 ir 2 (tik 0,5 mm).

Užspaudimo cangės ER16, ER25 ir ER32 su sandarinimu, el. parduotuvėje galima užsakyti ir colinius dydžius.

Techninis aprašymas

Nominalus užveržimo \varnothing d	7 mm
Laikiklis	ER 32
Norma	ISO 15488-B
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 10 \mu\text{m}$
Tipas	470 E
Išorinis \varnothing D	33 mm
Bendras ilgis L	40 mm
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė

