



Varomoji galvutė dešininė, Darbinių ribų Ø: 26-50 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	327640 26-50
GTIN	4019208021621
Produktų klasė	35R

Aprašymas

Modelis:

Varamosios galvutės su **keičiamomis kietlydinio plokštelėmis**.

Paskirtis:

Darbinių ribų išplėtimui įtaisams Nr. 327450; 327460 ir baziniams laikikliams Nr. 327520; 327540.

Užspaudimo ribos Ø A: 25 mm

Išorinis Ø B: 43 mm

Ilgis C: 30 mm

tam tinkantis atraminio centro Ø D: 10 mm

Techninis aprašymas

Ilgis C	30 mm
Išorinis Ø B	43 mm
tam tinkantis atraminio centro Ø D	10 mm
Darbinių ribų Ø	26 - 50 mm
Užspaudimo ribos Ø A	25 mm

Produkto rūšis

Varomųjų galvučių įtaisas