



Kampinis šlifuoKLIS Deadman, Tipas: 72211129



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077152 72211129
GTIN	4014586853314
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

- **FEIN High-Power variklis, labai didelė traukos jėga, nuimamas didelis medžiagos kiekis.**
- **Automatinis paleidimo blokas po elektros dingimo.**
- **Galinę rankeną galima pasukti į 4 padėtis.**

Saugos modelis, todėl galima valdyti tik dviem rankomis. Be užfiksuojamo įjungimo / išjungimo jungiklio.

- **Labai patvari, elektrinė stabdymo sistema EBS sustabdo prietaisą per mažiau nei 3 sekundes.**
- **FEIN greitojo užveržimo sistema QuickIN greitai, paprastai ir patikimai diskų keitimui be įrankių.**

Funkcija:

IP20Ö Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai $\varnothing < 12$ mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Tiekimo sudėtis:

Su apsauginiu gaubtu, papildoma rankena, prispaudiklių rinkiniu.

Gamintojo pavadinimas: WSB25-230X

Naudojama galia: 2500 W

maksimalus sūkių skaičius: 6 600 min⁻¹

maksimalus disko \varnothing : 230 mm

maksimalus pjovimo gylis: 66 mm

Svoris: 5,4 kg

Techninis aprašymas

Svoris	5,4 kg
Saugos jungiklis	taip
maksimali vibracija pagal EN	6 m/s ²
Naudojama galia	2500 W
Gamintojo pavadinimas	WSB25-230X
Ypatybė	QuickIN
maksimalus pjovimo gylis	66 mm
maksimalus disko Ø	230 mm
maksimalus sūkių skaičius	6 600 min ⁻¹
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis