



Trijų kumštelių tekimo griebtuvas su cilindrinu tvirtinimu, plieninis, DIN 702-4, Išorinis Ø A: 315 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	310500 315
GTIN	4019208026824
Produktų klasė	36R

Aprašymas

Modelis:

- Rankiniu būdu užveržiamas tekimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
- Korpusas iš ketaus arba plieno.
- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Žemas radialinis mušimas.

Paskirtis:

Staklių sukliams su cilindrinu centriniu tvirtinimu arba naudojant flanšą. Tvirtinimas naudojant varžtus iš apačios. Flanšo ruošinius visada pirmiausia reikia pritaikyti prie staklių, o tada prie tekimo griebtuvo.

Standartas:

DIN 702-4.

Tiekimo sudėtis:

1 komplektas = 3 grūdinti pagrindiniai tekimo kumšteliai su pakopomis į išorę ir 1 komplektas = 3 grūdinti pagrindiniai tekimo kumšteliai su pakopomis į vidų.

1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir keičiami kumšteliai žr. Nr. 314000 – 315200. **Apsauga nuo drožlių** žr. Nr. 312800.

Pastaba:

DIN 702-4 atitinka tarptautinį standartą DIN 6350-1.

Krumpliastiebinis trijų kumštelių tekinimo griebtuvas žr. Nr. 313110 – 313140.

Priedų spalvinis žymėjimas: Röhms tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai

Pralaidumas E: 103 mm

Aukštis be kumštelių H₁: 95 mm

Aukštis su kumšteliais H₂: 141 mm

Centravimo Ø B: 260 mm

Centravimo gylis C: 5 mm

Rakto kvadratas K: 14 mm

Techninis aprašymas

Aukštis su kumšteliais H ₂	141 mm
Svoris	44,2 kg
Rakto kvadratas K	14 mm
Išorinis Ø A	315 mm
maksimalus sūkių skaičius	2300 min ⁻¹
Centravimo gylis C	5 mm
Centravimo Ø B	260 mm
Aukštis be kumštelių H ₁	95 mm
Pralaidumas E	103 mm
Norma	DIN 702-4
Medžiaga	Plienas
Priedų spalvinis žymėjimas	Röhms tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Griebtuvas su plokščia spirale

Priedai

Bazinių kumštelių komplektas, 3 vnt., grūdinti tinka griebtuvams 315 mm

314020 315

314400 315

Keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 315 mm

Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 315 mm

314000 315

Vientisų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 315 mm

314600 315

Pagr. kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 315

315000 315

Atvirkštinių kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 315

315200 315

Vientisų kumštelių komplektas, 3 vnt., minkšti tinka griebtuvams 315 mm

314620 315

Keičiamų kumštelių komplektas, 3 vnt., minkšti tinka griebtuvams 315 mm

314420 315