



Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas su cilindrinu tvirtinimu, ketinis, DIN 702-4, Išorinis Ø A: 250 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	310100 250
GTIN	4019208025711
Produktų klasė	36R

Aprašymas

Modelis:

- Rankiniu būdu užveržiamas tekinimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
- Korpusas iš ketaus arba plieno.
- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Žemas radialinis mušimas.

Paskirtis:

Staklių sukliams su cilindrinu centriniu tvirtinimu arba naudojant flanšą. Tvirtinimas naudojant varžtus iš apačios. Flanšo ruošinius visada pirmiausia reikia pritaikyti prie staklių, o tada prie tekinimo griebtuvo.

Standartas:

DIN 702-4.

Tiekimo sudėtis:

1 komplektas = 3 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai su pakopomis į išorę ir 1 komplektas = 3 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai su pakopomis į vidų.

1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir keičiami kumšteliai žr. Nr. 314000 – 315200. **Apsauga nuo drožlių** žr. Nr. 312800.

Pastaba:

DIN 702-4 atitinka tarptautinį standartą DIN 6350-1.

Pleištinis krumpļiastiebinis trijų kumštelių tekimo griebtuvus žr. Nr. 313110 – 313140.

Priedų spalvinis žymėjimas: Röhм tekimo griebtuvus su plokščia spirale ir kumšteliai

Pralaidumas E: 76 mm

Aukštis be kumštelių H₁: 82 mm

Aukštis su kumšteliais H₂: 122 mm

Centravimo Ø B: 200 mm

Centravimo gylis C: 5 mm

Rakto kvadratas K: 12 mm

Techninis aprašymas

Aukštis be kumštelių H ₁	82 mm
Rakto kvadratas K	12 mm
Pralaidumas E	76 mm
maksimalus sūkių skaičius	2500 min ⁻¹
Išorinis Ø A	250 mm
Svoris	25,7 kg
Centravimo Ø B	200 mm
Centravimo gylis C	5 mm
Aukštis su kumšteliais H ₂	122 mm
Norma	DIN 702-4
Medžiaga	Ketus
Priedų spalvinis žymėjimas	Röhм tekimo griebtuvus su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Griebtuvus su plokščia spirale

Priedai

Atvirkštinių kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 250

315200 250

314620 250

Vientisų kumštelių kompleksas, 3 vnt., minkšti tinka griebtuvams 250 mm

Keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 250 mm

314400 250

Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 250 mm

314000 250

Pagr. kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 250

315000 250

Bazinių kumštelių kompleksas, 3 vnt., grūdinti tinka griebtuvams 250 mm

314020 250

Vientisų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 250 mm

314600 250

Keičiamų kumštelių kompleksas, 3 vnt., minkšti tinka griebtuvams 250 mm

314420 250