

FAHRION®
FAHRION®

Stumiančio tipo užspaudimo cangė, apvali, DIN 6343, 173 E, Tvirtinimo kiaurymės Ø: 30mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	329550 30
GTIN	4045197309785
Produktų klasė	34D

Aprašymas

Modelis:

Cangės, **apvalaus profilio, žingsnis didėja kas 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Standartas:

DIN 6343

Tikslumas:

Bendraaiškumo tolerancijos ribos: D = 1 iki 10 mm = 0,02 mm D = 10 iki 30 mm = 0,03 mm D = 30 iki 60 mm = 0,04 mm

Pastaba:

Kitų skersmenų ir formų (pvz., kvadratų arba 6-briaunių) **reikia teirautis!**
 Profilis Ø 1,0 – 8,0 mm glotnus. Nuo Ø 8,5 mm su įstrižiniais grioveliais.

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø	30 mm
K	60 mm
F	48 mm
A	50 mm
Kampas α	15 laipsniai

Bendras ilgis L	94 mm
Tipas	173 E
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė