

3M**PVC lipni juosta, Spalva: RED**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	083636 RED
GTIN	2050001712332
Produktų klasė	08M

Aprašymas

Modelis:

3M™ 764i galima naudoti nekritinėms taikymo sritims, kaip pvz., spalvinis žymėjimas ir rišimas. Būdingas atsparumas korozijai, lankstumas, atsparumas dilimui, glotnumas, lengvas tepimas ir atsparumas drėgmei.

3M™ spalvotos ir grindų ženklinimo juostos puikiai tinka pastatų priežiūrai ir įrenginių saugumui pagerinti. Speciali spalvotų PVC lipnių juostų struktūra atspari įbrėžimams, dilimui, oro sąlygoms ir daugumai chemikalų. Paprasta apdoroti, puikiai priglunda ir prie nelygių paviršių.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

Techninis aprašymas

Storis	0,125 mm
Ilgis	33 m
Plotis	50 mm
Spalva	raudona

Gamintojo pavadinimas	764i
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	12 mėnuo
Lipnios juostos rūšis	vienpusė
Pagrindo medžiaga	PVC folija
atsparus temperatūrai iki	29 °C
Laikymo temperatūra	20 - 23 °C
Klijai	natūralus kaučiukas
Tamprumas	180 %
Yra pamušalas	ne
Ypatybė	atsparus korozijai
Ypatybė	atsparus drėgmei
Ypatybė	puikiai priglunda
Ypatybė	atsparus dilimui
Stipris tempiant	2,28 N/mm
Paskirtis	Žymėjimas
Paskirtis	Uždarymas
Paskirtis	Rišimas
Sukibimas su plienu	0,21 N/mm
Sandėlio oro drėgmė	50 - 60 %
Produkto rūšis	Lipni juosta