



Trijų kumštelių tekimo griebtuvas su cilindrinu tvirtinimu, plieninis, DIN 702-4, Išorinis Ø A: 80 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	310500 80
GTIN	4019208028316
Produktų klasė	36R

Aprašymas

Modelis:

- Rankiniu būdu užveržiamas tekimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
- Korpusas iš ketaus arba plieno.
- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Žemas radialinis mušimas.

Paskirtis:

Staklių sukliams su cilindrinu centriniu tvirtinimu arba naudojant flanšą. Tvirtinimas naudojant varžtus iš apačios. Flanšo ruošinius visada pirmiausia reikia pritaikyti prie staklių, o tada prie tekimo griebtuvo.

Standartas:

DIN 702-4.

Tiekimo sudėtis:

1 komplektas = 3 grūdinti pagrindiniai tekimo kumšteliai su pakopomis į išorę ir 1 komplektas = 3 grūdinti pagrindiniai tekimo kumšteliai su pakopomis į vidų.

1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir keičiami kumšteliai žr. Nr. 314000 – 315200. **Apsauga nuo drožlių** žr. Nr. 312800.

Pastaba:

DIN 702-4 atitinka tarptautinį standartą DIN 6350-1.

Krumpliastiebinius trijų kumštelių tekinimo griebtuvus žr. Nr. 313110 – 313140.

Priedų spalvinis žymėjimas: Röh m tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai

Pralaidumas E: 19 mm

Aukštis be kumštelių H_1 : 39,5 mm

Aukštis su kumšteliais H_2 : 53,5 mm

Centravimo \varnothing B: 56 mm

Centravimo gylis C: 3 mm

Rakto kvadratas K: 6 mm

Techninis aprašymas

Išorinis \varnothing A	80 mm
Aukštis be kumštelių H_1	39,5 mm
Aukštis su kumšteliais H_2	53,5 mm
Rakto kvadratas K	6 mm
Centravimo \varnothing B	56 mm
Svoris	1,3 kg
Centravimo gylis C	3 mm
maksimalus sūkių skaičius	7000 min ⁻¹
Pralaidumas E	19 mm
Norma	DIN 702-4
Medžiaga	Plienas
Priedų spalvinis žymėjimas	Röh m tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Griebtuvas su plokščia spirale

Priedai

Vientisų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 80 mm

314600 80

315000 80

Pagr. kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams
80

Vientisų kumštelių komplektas, 3 vnt., minkšti tinka
griebtuvams 80 mm

314620 80